

紧凑型固态电池实验室液压热压机

货号: MY24



简介

专为固态电池制造、聚合物复合材料固化和电极层压设计的紧凑型台式液压热压机。特点包括高达500°C的可编程PID温度控制、具有高精度0.2%传感器准确度的自动压力维持功能，以及用于获得可重复结果的7英寸触摸屏界面。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY24
压板工作温度	0°C 至 500°C
加热控制方式	可编程PID控制
加热功率	3500 W
压板尺寸	300 mm × 300 mm
压板开距 (间距)	50 mm
最大液压负载	0 至 200 吨 (可调)
压力控制方式	可编程自动控制
压力传感器精度	满量程的 0.2%
压力维持模式	自动补偿 / 阈值可调 (例如, 目标值的 $\pm 0.5\%$)
用户界面	7英寸触摸屏控制器
电源要求	220 V / 50 Hz
设备尺寸	650 mm × 500 mm × 850 mm
设备重量	550 kg