

恒温垂直提拉涂膜机

货号: TB26



简介

恒温垂直提拉涂膜机为科研实验室、材料开发及工艺优化提供可编程的精密提拉浸渍与干燥功能，实现均匀的液相薄膜生长。设备配备PLC控制、触摸屏操作及集成式烘箱。

[了解更多](#)

参数	规格
产品编号	TB26
产品名称	恒温垂直提拉涂膜机
安装电源	单相AC220V 50/60Hz；需一个国标10A插座和一个国标16A插座
安装接地与保护	需良好接地；前端必须安装16A空气断路器
现场环境	温度25°C±15°C；湿度55%Rh±10%Rh
升降主机额定功率	50W
升降主机工作电压	DC24V 3.75A；标配AC100~240V电源适配器
类型	程序控制、恒温型，带恒温烘箱
驱动电机	高精度步进电机
速度设置范围	1~200mm/min (增减步长：1mm)
浸渍停留时间	1~999s (增减步长：1s)
烘烤停留时间	1~999s (增减步长：1s)
升降行程	1~270mm (增减步长：1mm)
升降循环次数	1~20次
样品基片尺寸	最大：(长)400mm×(宽)230mm×(厚)1~10mm
有效浸渍深度	≤200mm
最大提拉负载	≤5.5kg
升降显示控制	4.3英寸彩色触摸屏
整机尺寸	(宽)636mm×(深)680mm×(高)1520mm
整机重量	≈75kg，含恒温烘箱
烘箱工作电压	单相AC220V 50/60Hz
烘箱额定功率/电流	2.5KW/11.3A
烘箱加热方式	自然对流

参数	规格
烘箱工作温度范围	室温(RT)~+200°C
烘箱控温精度	±1.5°C
烘箱定时方式	恒温定时/运行定时；定时功能可选择开启或关闭
烘箱定时器范围	0~9999分钟/小时
烘箱控温/设置方式	双排数字PID/四键设置
烘箱温度显示	测量温度：上排4位数字显示(PV)；设定温度：下排4位数字显示(SV)
烘箱热电偶	PT100
烘箱内部尺寸	(宽)500mm×(深)450mm×(高)550mm
烘箱内部容积	125L
标准电源适配器输入	AC100-240V 50/60Hz
标准电源适配器输出	DC-24V 3.75A
实际设备电源	参考设备背面铭牌
可选烘箱电源	可定制单相AC110V 50/60Hz恒温烘箱