

牙科真空搅拌机 小型实验室真空搅拌机，配真空泵

货号: ZB06



简介

适用于实验室的牙科真空搅拌机，配备无油真空泵，容量500

ml，振动强度可调，可实现无气泡搅拌，适用于磷酸盐包埋材料、琼脂、石膏及铸造材料的可靠制备，以获得致密、准确的模型。

[了解更多](#)

应用	说明	主要优势
牙科磷酸盐包埋材料制备	在用于模型和铸造工艺之前，在真空环境下搅拌磷酸盐基牙科包埋材料。	减少空气夹带，有助于改善填充性能和模型密度。
牙科石膏模型制作	通过受控搅拌和可调振动制备牙科模型用石膏混合物。	有助于获得更加均匀、致密且可见空隙更少的模型。
琼脂包埋材料和铸造材料制备	在真空环境中处理琼脂基材料，避免夹带空气影响填充效果和表面质量。	改善材料对精细形状和腔体的渗透。
牙科实验室铸造工艺	将真空搅拌应用于牙科铸造工艺所用材料的前期制备阶段。	提供可重复的制备方法，确保后续结果的一致性。
小批量实验室研究	制备少量包埋材料、石膏、琼脂及相关铸造材料，用于测试或工艺开发。	可选的小容量搅拌罐有助于使容量匹配批量大小，减少不必要的材料使用。
牙科教育和技术培训	在教学实验室中演示真空搅拌、振动及材料制备原理。	在紧凑型实验室设备中提供直观且可调的工艺控制。

参数	规格
产品编号	ZB06
产品类型	配真空泵的实验室牙科真空搅拌机
主要功能	在真空环境下搅拌和振动牙科包埋材料及铸造材料
适用材料	磷酸盐基牙科包埋材料、琼脂、石膏及相关铸造材料
标准搅拌罐	500 ml
可选搅拌罐	250 ml和350 ml，可定制
有效容量	500 ml
真空度	≤0.085 Mpa

参数	规格
真空泵类型	无油真空泵
搅拌速度	270 r/min
振动模式	无级可调
功率	110 W
电源	220 V交流电，50 Hz
外形尺寸	长 × 宽 × 高：350 × 320 × 580 mm
重量	25 kg