

高速恒温Pvc热收缩机 热收缩包装机

货号: YZ24



简介

用于电池组薄膜加工的高速恒温PVC热收缩机及热收缩包装机，具备散热功能，操作更安全，使用寿命长，并为各类生产环境提供可靠的生产流程支持。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
电池组PVC薄膜收缩	在电池组准备好保护性包装后，对其周围的PVC薄膜进行收缩。	为电池组生产流程提供专用的热包装步骤。
电池研发	支持需要PVC薄膜热收缩的电池组装配的包装试验和工艺开发。	在开发工作中允许1-7.5米/分钟的可调输送移动。
电池组装线	作为基于输送带的热收缩工位集成到电池组装流程中。	在薄膜应用和后续处理之间创建明确的加工阶段。
小批量电池生产	使用指定的加热箱和输送带在固定的实验室或生产区域处理电池组批次。	将专用加热与动力产品运输相结合，实现有组织的批量工作。
电池包装工艺验证	提供用于评估PVC薄膜收缩条件的设备，具备可调运输速度和专用加热区。	帮助操作人员为特定的包装材料和电池组规格建立合适的作业流程。
生产线扩展	为已进行电池组制造或包装的设施增加专用的PVC薄膜收缩能力。	扩展包装工艺，无需单独的手动加热操作。

参数	规格
产品编号	YZ24
应用	电池组PVC薄膜热收缩
电源	380 V, 50 Hz, 三相四线
总功耗	最大 10.5 KW
机器尺寸	1600 高 x 610 宽 x 2700 长 (mm)
加热箱尺寸	250 高 x 480 宽 x 1600 长 (mm)
输送带速度	1-7.5 m/min
加热管功率	11 KW
机器重量	210 Kg