

用于固态电池与聚合物复合材料研究的实验室液压热压机

货号: MY25



简介

紧凑型台式液压热压机，适用于固态电池电解质压实、聚合物膜层压与复合材料固化。具备最高200℃可编程PID加热、最高90吨精确液压和自动保压功能，是材料科学实验室的理想设备。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY25
热板工作温度	0 – 200 °C
加热控制方式	PID可编程控制
加热总功率	3500 W
热板尺寸	300 mm × 300 mm
热板开口距	50 mm
工作压力范围	0 – 90 吨
压力控制方式	PIDS液压控制带自动补压
压力传感器精度	满量程的0.2%
系统控制器	7英寸触摸屏控制器
供电要求	220 V / 50 Hz
设备外形尺寸	650 mm × 550 mm × 650 mm
设备重量	350 kg