

用于固态电池电解质与聚合物复合材料的实验室液压热压机

货号: MY21



简介

这款实验室液压热压机配备独立双压板精确PID温控，最高可达300°C，支持可编程压力与自动力补偿，可获得可靠一致的实验结果，为固态电池电解质与聚合物复合材料提供先进均匀热压工艺。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY21
工作温度范围	0 至 300°C
加热控制方式	双压板独立PID控制，带可编程升温速率
加热功率	5400 W
压板尺寸	300 × 300 mm
均匀加热区域	250 × 250 mm
压板间距（最大开口）	50 mm
活塞行程	60 mm
工作压力范围	0 至 25 吨（液压，0 至 250 kN）
压力控制模式	可编程压力曲线，带自动压力补偿
压力控制精度	满量程的±1%
控制器	7英寸触摸屏控制器
电源	交流220V，50Hz/60Hz（按使用地区配置）
外形尺寸	500 × 500 × 650 mm
重量	约310 kg

参数	规格
制冷量	12404 kcal/h
流量	3 m³/h
快冷压板尺寸	300 × 300 mm
冷水机外形尺寸	1045 × 610 × 1460 mm
冷水机电源	三相交流380V，50Hz