

用于固态电池研究的实验室液压热压机

货号: MY06



简介

用于固态电池研究的紧凑型台式液压热压机，配备双加热板、可编程触摸屏，可精确控制温度高达300°C，压力高达5吨。非常适合电解质合成和电极层压，具有自动保压功能。CE认证。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY06
工作温度	0 – 300°C
温度控制精度	±1.5°C
加热方式	嵌入式加热器，双热板独立加热
控制器类型	可编程触摸屏（温度和压力）
加热功率	1600 W
热板尺寸	120 mm × 120 mm
热板开口（间距）	55 mm
工作压力范围	0 – 5 吨 (T)
压力控制精度	±0.05 吨 (T)
保压功能	自动保压和自动补偿
设备尺寸	350 mm × 350 mm × 580 mm
设备重量	75 kg
电源	AC 220V / 60Hz
认证	CE