

用于固态电池研发与生产的实验室液压热压机

货号: MY08



简介

这款实验室液压热压机专为固态电池电解质制备设计，具备双板加热（最高300℃）、40吨压力，以及带自动补压功能的可编程压力循环，内置安全联锁装置，是复合材料层压、粉末压制的理想设备。

了解更多

参数	规格
型号	MY08
压板尺寸	500 × 500 mm
最高工作温度	$\leq 300^{\circ}\text{C}$
额定加热功率	$\leq 12\text{ kW}$
加热控制方式	双压板独立可编程控制
最大工作压力	40 吨 (400 千牛)
压力动力源	上行液压式
压板开口间距	60 mm
压力控制方式	可编程压力/保压控制
压力控制精度	满量程的±1.0%
自动压力补偿	集成自动补压回路
控制器界面	7英寸触摸屏
安全联锁	开门自动中断运行循环
电源	三相交流 380V / 50Hz