

用于固态电池电解质研究的可编程双压板加热实验室液压热压机

货号: MY9



简介

精密实验室液压热压机，具备独立双压板可编程加热、主动水冷和可编程多级压力控制。适用于固态电解质、燃料电池MEA及复合材料固化研究。压力0-50T，温度范围0-300°C，压板尺寸200x200mm，精度±0.2T。

[了解更多](#)

参数项目	规格
型号	MY9
压板工作温度	0-300°C
加热控制	双压板独立可编程控制，带升温速率调节
加热功率	2200 W
压板尺寸	200 × 200 mm
压板间距	50 mm
工作压力	0-50 T (液压)
压力控制模式	可编程多级压力及保压
压力控制精度	±0.2 T (满量程的±0.4%)
保压与补压	自动压力下降检测与微补偿 (自动补压)
控制器	7英寸触摸屏PLC控制器
压板冷却方式	主动循环水冷却
电源	220V / 50Hz
认证	CE