

: PCF



KINTEK

	PCF - 15T	PCF - 24T	PCF - 30T	PCF - 40T	PCF - 60T
	0 - 15T 0 - 30MPa	0 - 24T 0 - 34MPa	0 - 30T 0 - 31.5MP	0 - 40T 0 - 30MPa	0 - 60T 0 - 34MPa
	80mm (d)	95mm (d)	110mm (d)	130mm (d)	150mm (d)
" (T)	30	30	40	50	50
	1MPa / 10	1MPa / 10	1MPa / 10	1MPa / 10	1MPa / 10
	90mm (D)	105mm (D)	120mm (D)	140mm (D)	160mm (D)
	80××130 ×	112×160 ×	112×160 ×	126×185 ×	185×250 ×
	260×175×395 × ×	305×195×425 × ×	305×195×425 × ×	355×215×505 × ×	405×240×565 × ×
	42	65	65	90	120

1	0.75
3	2.2
5	3.7
10	7.5
12	9
15	11.3
20	15
30	22.5
40	30

