

用于超级电容器和圆柱形电容器极片的手动极耳铆接机

货号: CX15



简介

这款用于圆柱形电容器、超级电容器和电池极片的手动极耳铆接机，提供可调节的极片宽度、稳定的500W运行功率以及简便的维护性能，适用于需要清洁、受控安装环境和气源支持的实验室及生产组装工作流程。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
圆柱形电容器极耳铆接	在组件组装过程中对圆柱形电容器产品进行极耳铆接。	提供专为圆柱形电容器铆接应用而设计的设备。
超级电容器组装	执行需要手动、气动供应装置的超级电容器极耳铆接任务。	支持具有可调极片宽度的特定超级电容器组装步骤。
电池极片极耳铆接	在后续电芯相关组装工作前，对电池极片进行极耳铆接。	可根据制造商要求进行极片宽度调节。
电池研发	在电池研发环境中支持极片制备的受控极耳铆接工作。	将简便操作与明确的功率、气源和安装要求相结合。
电容器开发实验室	在开发活动中对适用的圆柱形电容器和超级电容器组件进行手动铆接。	便捷的维护和稳定的性能适合重复性的实验室加工任务。
极片组件制备	制备需要极耳铆接作为特定工作流程一部分的极片组件。	帮助团队在合适的受控环境中建立专用的手动铆接工位。

项目	规格
现场标识符	CX15
预期用途	用于圆柱形电容器、超级电容器和电池极片的极耳铆接设备
操作模式	手动极耳铆接
极片宽度	根据制造商要求可调
电源	AC220V / 50Hz
功率	500W
气源	5-8kg/cm ²
产品尺寸	500×400×1200mm
重量	50KG
安装环境：湿度和灰尘	安装在无水滴、蒸汽、灰尘或油尘的位置
安装环境：气体和液体	安装在无腐蚀性或易燃气体或液体的位置
安装环境：空气污染物	安装在无浮尘或金属颗粒的位置
安装环境：稳定性	安装在坚固且无振动的位置
安装环境：电气干扰	安装在无电磁噪声干扰的位置