

用于固态电池制造的可编程实验室液压热压机

货号: MY01



简介

75吨力可编程压力控制液压热压机，双区加热最高达300°C，适用于固态电池电解质固结、聚合物复合材料固化、电极层压，具有自动压力补偿、可调升压速率、水冷、可定制选项，CE认证。

[了解更多](#)

技术参数	规格
型号	MY01
最大压力	75 吨 (750 kN)
压力控制方式	可编程控制，带升压速率调节
压力控制精度	满量程的 $\pm 0.5\%$
压力补偿	自动保持与补充
压板工作温度	0°C 至 300°C
压板加热控制	独立双压板加热，PID可编程，带升压速率
压板尺寸	500 mm $\times$ 500 mm
压板开距（日间行程）	100 mm
压板冷却方式	循环水冷却
电源	110V / 60Hz
安装尺寸	1200 mm $\times$ 800 mm $\times$ 1550 mm
设备重量	约 1300 kg