

实验室测试观察远程集中控制系统

货号: DA12



简介

远程集中控制系统，配备200万像素视窗摄像头、I5处理器、8G内存、1T存储空间、集中控制室按钮组以及A C 220V 3KW电源，适用于需要在集中控制室对测试环境中的样品状态进行视觉观察并记录的实验室场景。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
电池电芯研究测试	在电池相关实验室测试期间，通过设备观察窗观察样品的可见状态。	支持记录视觉观察，无需在设备位置进行持续的直接观察。
先进材料评估	在实验室评估过程中监控样品，且样品的可见状况与测试过程相关。	在观察窗处提供明确的基于摄像头的观察点。
热处理观察	在进行热测试或工艺测试时，记录配备观察窗的设备内标本的可见状态。	将测试样品观察纳入集中监控布局。
陶瓷材料研究	在需要进行视觉状况检查的研究程序中观察陶瓷试件。	支持从控制室设置中对样品状态进行记录式查看。
粉末冶金开发	在需要基于窗口进行样品观察的实验室开发试验中监控标本。	将样品观察位置与专用监控计算机连接。
学术实验室实验	在大学或机构研究环境中，支持对测试样品状况进行监督观察和记录。	为操作人员和研究团队提供明确的集中式布局。
材料科学测试设施	使用摄像头系统在受控测试工作流程中观察和记录样品的可见行为。	将摄像头观察和按钮控制整合在井然有序的装置中。

参数	规格
产品编号	DA12
产品功能	用于观察和记录测试样品状态的摄像头系统
摄像头	200万像素，安装在设备观察窗前
监控计算机	品牌机，I5处理器，8G内存 + 1T存储
电源供应	AC 220V 3KW
集中控制	配备1套按钮，整合于控制室
机柜颜色	RAL7035橘纹表面