

固态电池与聚合物复合材料实验室液压热压机

货号: ZY08



简介

台式实验室液压热压机，专为固态电池与聚合物复合材料加工设计。具备最高300℃精准控温、双区加热功能，最高可提供30吨液压压力，可用于制备均匀薄膜与压片，是研究工作的理想选择。

[了解更多](#)

技术参数	规格/数值
型号	ZY08
热板尺寸	300 mm × 300 mm
工作压力范围	0 – 30 吨 (0 – 300 kN)
压力控制精度	±0.5 MPa
保压与压力补偿	手动液压，可选配自动稳压阀
热板工作温度	室温至300 °C
加热功率	2 × 1500 W
热板冷却方式	循环水冷（兼容外部冷水机）
电源	220–230 V / 50 Hz
设备尺寸	458 mm × 480 mm × 466 mm
重量	260 kg