

固态电池与聚合物电解质开发实验室液压热压机

货号: ZY12



简介

用于固态电池和聚合物电解质研究的高精度台式液压热压机。具有温度高达300°C的双加热板、高达15T的自动压力补偿以及集成水冷功能，可实现可重复的结果。非常适合电解质压制和PEMFC压制。

[了解更多](#)

技术参数	规格值
型号	ZY12
热板工作温度	0 – 300 °C
加热功率	2 × 2700 W (注：旧版本使用 2 × 2500 W)
热板尺寸	400 × 400 mm
热板间距（开档）	50 mm
工作压力范围	0 – 15 T
压力控制精度	±0.1 T
压力控制方式	自动保压和自动补偿
热板冷却方式	循环水冷
电源要求	AC 220-230V / 50Hz
外部尺寸 (长 × 宽 × 高)	580 × 550 × 500 mm
净重	210 kg