

固态电池电解质与电极开发实验室液压热压机

货号: ZY02



简介

这款紧凑型台式液压热压机专为固态电池电解质与电极开发设计，配备双加热板、水冷功能与自动化压力控制，通过触摸屏界面实现精准温控，最高可达300°C。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	ZY02
工作压力范围	0 至 40 吨 (0-40T)
压力控制精度	±0.1 吨
保压与补偿	自动实时保压与自动微补偿
热板工作温度	0°C 至 300°C
加热功率	1800W
热板尺寸	200 mm × 200 mm
热板开口间距	< 50 mm
热板冷却方式	循环水冷
温控界面	7英寸触摸屏
电源	220V / 50Hz
设备尺寸 (宽 × 深 × 高)	950 mm × 470 mm × 525 mm
设备重量	220 kg