

固态电池电解质及聚合物复合材料实验室热压机

货号: MY17



简介

紧凑型高精度热压系统，适用于固态电池电解质片制备和聚合物复合材料固化。采用无油伺服驱动，双独立可编程加热最高达300°C，精确压力控制最高达2吨。是洁净室研究环境的理想选择。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY17
工作压力范围	0 至 2 吨 (伺服电机驱动)
压力控制方式	可编程压力 / 保压控制
压力控制精度	±2 公斤
压板加热温度范围	0 至 300 °C
加热控制系统	双压板独立可编程控制，带升温速率控制
额定加热功率	1500 W
加热压板尺寸	150 × 150 毫米
加热压板间距	50 毫米
控制器类型	7英寸触摸屏控制器
压板冷却方式	循环水冷却
电源要求	交流 230V / 50Hz
认证	CE