

固态电池实验室电热压片机

货号: MY18



简介

紧凑型台式电热压机，适用于固态电池研究、聚合物层压和膜电极（MEA）制备。特点是双板独立加热，最高可达200°C，可编程压力最高可达1800千克力。无油电动伺服驱动保证压制清洁、重复性高，集成水冷系统。

[了解更多](#)

参数项目	技术规格
型号	MY18
加热板尺寸	60 mm × 60 mm
双板加热功率	600 W
热板工作温度	室温至200°C
热板加热控制	双板独立程序控制（支持可调升温速率）
热板冷却方式	循环水冷
工作压力范围	0 至 1800 kgf
压力驱动	电动伺服缸
压力控制精度	< 满量程的±1%（标准配置：< 2%）
压力控制功能	可编程压力曲线、自动保压、自动补压
热板间距/开口高度	30 mm
供电	AC 220 V，50 Hz
参考尺寸	300 mm × 300 mm × 500 mm
参考重量	约100 kg