

固态电池实验室液压热压机

货号: MY16



简介

专为固态电池研究设计的精密实验室液压热压机；双压板独立加热，最高温度可达300℃；30吨液压，精度达±1%，具备自动补偿功能；配备7英寸触摸屏控制，是热压固态电解质片、聚合物复合材料及膜电极组件的理想选择。

[了解更多](#)

参数项目	技术规格
型号	MY16
压板尺寸	≤ 300 × 300 mm
最高工作温度	≤ 300 °C
加热控制	双压板独立程序化控制，支持升温速率设置
加热功率	≤ 5 kW
最大工作压力	≤ 30 T (300 kN)
压力源	液压上压式设计
压板间距 / 开档	50 mm
压力控制	可编程压力及保压控制
压力稳定性 / 精度	满量程的±1%，具备自动压力补偿
控制器	7英寸触摸屏控制器
电源	AC 220 V / 50 Hz