

固态电池实验室液压热压压机

货号: ZY04



简介

这款实验室液压热压机是固态电池研究的理想设备，可提供50吨压力，独立双压板加热最高可达500°C，配备7英寸触摸屏控制、水冷功能、可定制选项，压力精度达±0.2%，可通过自动压力补偿实现精确的材料固结与电极层压。

[了解更多](#)

参数	数值/说明
最大工作压力	50吨 (50T)
压力传感器精度	满量程±0.2%
压板工作温度	0°C 至 500°C
加热控制方式	独立双压板可编程控制 (升温/保温阶段)
系统控制器	7英寸触摸屏界面
压板尺寸	500 mm × 500 mm
开口间距	150 mm
结构设计	四柱框架
压板冷却方式	循环水冷
标准驱动系统	手动液压泵 (可升级为自动)
供电要求	三相交流电380V , 50Hz
合规认证	CE认证