

固态电池研究实验室液压热压机

货号: MY15



简介

紧凑型台式液压热压机，具备双热板加热、可编程压力控制、自动压力补偿和水冷功能。非常适合固态电池研究、复合电极层压和燃料电池MEA键合。可稳定实现高达300°C的精确温度和15吨的压力。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY15
热板尺寸	400 × 400 mm
工作压力范围	0 至 15 吨 (可定制至 30 吨)
力控制精度	±0.15 吨 (满量程的 ±1%)
保压与补偿	自动电子补压
热板温度范围	室温 至 300 °C
加热功率	5000 W (双热板独立控制)
温度控制方式	可编程 PID, 带升温速率和保温调节
开口高度 / 热板开档	100 mm
冷却方式	循环水冷 (兼容外部循环冷水机)
电源	可定制 (例如: 3相 380V/50Hz, 110V/60Hz, 440V/60Hz)
尺寸 (宽×深×高)	500 × 550 × 720 mm
设备重量	约 580 kg